

**Garant****DC.T 070204, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260452 HB7140-2 |
| GTIN               | 4067263315667   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere**

DC.T 070204 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Condiție de tăiere        | puternic întreruptă |
| Strat de acoperire        | acoperit            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT070204          |
| Adâncime de tăiere $a_p$  | 0,5 - 2,5 mm        |
| Materialul sculei         | Carbură             |
| Rază la colț              | 0,4 mm              |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare                 |
| Toleranță                                     | M                                  |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 2                                  |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 200 m/min                     |
| Categorie                                     | HB7140-2                           |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,4 mm/rot                   |
| Aplicația principală                          | M                                  |
| Sfărâmatore de așchii                         | VM                                 |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |