

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T302 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Sfărâmător de așchii	VM
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Materialul sculei	carbură
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T302
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire