

Garant**DC.T 11T308, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260464 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315810 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

DC.T 11T308 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Materialul sculei | carbură |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Aplicația principală | M |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Categorie | HB7140-2 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT11T308 |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 200 m/min |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Toleranță | M |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Strat de acoperire | acoperit |
| Sfărâmător de așchii | VM |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |