

**Garant****DC.T 11T304, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmtător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Materialul sculei	carbură
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T304
Sfârâmtător de așchii	VM

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire