

Garant**TCMT 16T308, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T308 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	carbura
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Sfărâmător de așchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire