

**Garant****VBMT 160404, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Clasa articolului	21G

### Descriere

VBMT 160404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmbător de aşchii	VS
Materialul sculei	carbură
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire