

Garant**TC.T 110202, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110202 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Materialul sculei	carbură
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Sfârâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	3
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire