

**Garant****TC.T 110204, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Clasa articolului	21G

### Descriere

TC.T 110204 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmatör de aşchii	VM
Materialul sculei	carbură
Toleranță	M
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire