

Garant**TC.T 16T304, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260986 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329671 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

TC.T 16T304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Sfărâmător de aşchii | VM |
| Materialul sculei | carbură |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Categorie | HB7140-2 |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 16T304 |
| Aplicația principală | M |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |

| | |
|---|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 200 m/min |
| Toleranță | M |
| Strat de acoperire | acoperit |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |