

**Garant****VC.T 160408, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 261374 HB7140-2 |
| GTIN               | 4067263329916   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere**

VC.T 160408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Condiție de tăiere             | puternic întreruptă |
| Materialul sculei              | Carbură             |
| Categorie                      | HB7140-2            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă      | VC.T 160408         |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2                   |
| Adâncime de tăiere $a_p$       | 0,2 - 1,5 mm        |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Rază la colț                                  | 0,8 mm                             |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare                           |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 230 m/min                     |
| Aplicația principală                          | M                                  |
| Sfărâmător de așchii                          | VS                                 |
| Strat de acoperire                            | acoperit                           |
| Toleranță                                     | M                                  |
| Avans f                                       | 0,1 - 0,3 mm/rot                   |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |