

Garant**VB.T 160404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 160404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	HB7140-2
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160404
Materialul sculei	carbură
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VM
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire