

**Garant****VB.T 160408, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Clasa articolului	21G

### Descriere

VB.T 160408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	carbură
Categorie	HB7140-2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT160408
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire