

Garant**Freză de semi-degroșare, neacoperită, Ø k12 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	191710 8
GTIN	4045197104748
Clasa articolului	11W

Descriere

Execuție:
Profil cu pas fin, pentru semi-degroșare.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	8 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,018 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	69 mm
Lungimea tăişului L_c	19 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal și înclinat
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	k12
Unghiul elicei	27-30 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil de frezare	NF

Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	83 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	23 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	55 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		