

Garant**Freze cilindro-frontale ultraperformante, neacoperită, Ø js12 DC: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	191850 14
GTIN	4045197105516
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Freze cu tășuri multiple cu **sfărâmător de așchii**. Geometrie de așchiere frontală proiectată pentru pătrundere. Suprafață supusă unui tratament special.

Avantaj:

Ca freză de finisare cu o putere de așchiere deosebit de mare.

Descriere tehnică

Ø tășului D _c	14 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,04 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	16 mm
Lungimea totală L	90 mm
Lungimea tășului L _c	35 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	js12
Unghiul elicei	30 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8

Standard	Normă de fabricație
Profil de frezare	NF
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	83 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	23 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	23 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	23 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	55 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		