

Garant**Burghiu pentru găuri adânci HM Lungime totală L 800 mm, TiAlN, Ø: 9-Xmm****Date comandă**

Numărul de comandă	124008 9-X
GTIN	4067263329237
Clasa articolului	10D

Descriere**Execuție:**

Burghiu pentru găuri adânci, cu un tăiș, cu canale drepte, pentru adâncimi de găurire de până la 1000 mm în versiunea standard și până la 6000 mm la cerere. Forma circumferențială proiectată universal pe capul de găurire permite lucrul sigur într-o gamă largă de materiale.

Notă:

Pentru utilizarea fiabilă a burghiilor cu găuri adânci, este necesară o gaură pilot de cel puțin $4 \times D$ cu burghiu pilot nr. 122736 sau nr. 123885 și 231605 pentru diametre mai mari sau cu burghiu pilot nr. 122606 pentru aluminiu. Pentru găurile adânci $> 50 \times D$, unealta trebuie să fie susținută cu un cadru la intervale de $50 \times D$. Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu burghiul respectiv pentru găuri adânci. Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$. Se recomandă o presiune a lichidului de răcire de > 40 bari.

Descriere tehnică

Standard	Normă de fabricație
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	725 mm
Gamă de Ø	9 - 9,99 mm
Lungimea totală L	800 mm
Ø cozii D_s	16 mm
Număr de dinți Z	1
Ø nominal D_c	9 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	carbură

Coadă tip	DIN 6535 HB
Răcire interioară	da, cu min. 40 bar
Burghiu pilot necesar	Da, burghiu pilot
Semistandard	da

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
Fontă	recomandat	80 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		