


Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tip: ALU****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 211776 ALU |
| GTIN | 4067263330158 |
| Clasa articolului | 21A |

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile șlefuite pe circumferință, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulație a celei mai noi generații de tășuri. Pregătire optimă a tășului pentru utilizare în materiale ușor prelucrabile.

Notă:

Înainte de utilizare este necesară o modificare a suportului (scaune cu plăci care se pot întoarce).

Rază la colț: 5 mm

Avans f_z per dinte: 0,1 - 0,25 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Rază la colț | 5 mm |
| Avans f_z per dinte | 0,1 - 0,25 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | ZDHT 150550FR-F10 |
| Categorie | HU7705 |
| Materialul sculei | Carbură |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 2000 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 1800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 900 m/min | N |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |