



## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator ProCORE, Tip: GSR1890C



### Date comandă

Numărul de comandă	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcționare pe dreapta/stânga.
- Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și afișarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
- Reglare în mai multe trepte a momentului de rotație pentru înșurubare precisă.
- Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.
- Mâner moale.

**KickBack-Control** cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie și frână de motor. Mandrină de metal cu blocare automată 13mm. Moment de torsiune ridicat. Este posibilă echiparea ulterioară cu modulul **Connectivity**.

#### Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător rapid și L-BOXX.

#### Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și Cod 073863 – 073867.

### Descriere tehnică

Moment maxim de rotație dur	64 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Model constructiv motor	Motor fără perii
Greutate	1,1 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	68 mm
Moment maxim de rotație moale	36 Nm
Interval de turație treapta 1	0 min <sup>-1</sup>
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Interfață	Interfață Bluetooth
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Capacitate acumulator	4 Ah
Număr de acumulatori incluse	2
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Denumirea producătorului	GSR 18V-90 C
Tip acumulator	Litiu-Ion
Interval de turație treapta 2	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat
USP1	18V
USP2	Motor fără perii, interval de prindere a mandrinei cu eliberare rapidă 1,5-13, în I-Boxx