

**Garant****Marcator, Ø cozii d: 20mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	358725 20
GTIN	4067263550662
Clasa articolului	31E

## Descriere

### Execuție:

Carcasă din oțel pentru scule cu tijă Weldon.

### Avantaj:

Compactarea suprafeței, astfel nu are loc o slăbire sau deteriorare a materialului. Avansul maxim presupune viteze mari de marcare. Rezistență ridicată la uzură, astfel durată lungă de viață a acului special. Recomandat pentru marcarea suprafețelor rotunde. Utilizabil pe strunguri. Siguranță înaltă a procesului. **Schimbarea rapidă a acelor** este posibilă prin simpla extragere. Denivelările pieselor până la 7 mm (în funcție de execuție) sunt compensate.

Curățarea suprafeței piesei de prelucrat cu ajutorul conductelor de aer comprimat cu diferite unghiuri de atac max. 10 bar. Reglarea lățimii fontului prin reglarea forței de contact, nu sunt necesare ace de raze diferite! Rezistență ridicată la uzură a vârfului de marcare din cauza **bilei rulante**. Fără formare de bavuri.

### Aplicație:

Pentru marcarea diferitelor materiale cum ar fi aluminiu, titan, oțel, bronz, cupru, alamă, materiale plastice etc. Cu vârful de ac mai mic sunt posibile marcări ale suprafețelor cu duritate de până la 57 HRC.

### Livrare:

Inclusiv 1 vârful magnetic nr. 358729.

## Descriere tehnică

Ø D <sub>1</sub>	0,5 mm
L <sub>1</sub>	35,2 mm
L	87,7 mm

Ø D	16,5 mm
Ø cozii d	20 mm
Tip produs	Sculă de etichetat

---

## Accesorii

Ac de marcare Rază 0,5 mm	358729 0,5
---------------------------	------------