

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

- **Plăcuțe amovibile recomandate pentru o viteză mai mare de tăiere și avansuri mai mari.**
- **Sinterizate cu mare precizie și rectificat pentru obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.**
- **Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate și rezistență ridicată la uzură.**

**Adaptat pentru:**

GARANT Cap de frezat frontal Cod 214395 și Cod 214400.

**Conținut:**

50 × 214440 UNI

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max} = 3 \text{ mm}$ .**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Grosime plăcuță E	3,18 mm
Conținut	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SDMX 0903 AFEN
Categorie	HB7520

Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	350 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	235 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

SDMX 0903 AFEN Tip UNI	214440 UNI
------------------------	------------