



## Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 52/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221908 52/3
GTIN	4059782505391
Clasa articolului	28R

### Descriere

#### Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tășuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

### Descriere tehnică

Ø D <sub>3</sub>	31 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 1205
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229919 (T15; 3,1Nm)

Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăişului $D_c$	52 mm
Număr de dinți Z	3
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	83 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	102 mm
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	30,3 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,57 grad
Unghi de reglare $\kappa$	12 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Șurub de strângere	229919
--------------------	--------