

Garant**Burghiu suport HiPer-Drill, 10×D, Ø DC: 43mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231617 43
GTIN	4062406641702
Clasa articolului	21S

Descriere**Execuție:**

- **Cele mai mari viteze de avans și performanțe maxime datorită materialului și geometriei plăcuței.**
- **Poziționare exactă a plăcuței datorită locașului prismatic și prindere sigură datorită găurii centrale.**
- **Precizie ridicată a concentricității în stare montată.**
- **Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.**

Canale lustruite.

Aplicație:

Utilizare în poziție verticală și rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.

Notă:

Pentru atingerea concentricității optime vă rugăm să prindeți burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod 302026 Ref. 20).

Prindeți o parte cât mai mică din burghiu pentru a obține stabilitate optimă.

La cerere, se pot livra și alte dimensiuni de până la Ø 50,99 mm.

Șurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuței.

Reduceți valorile pentru avans f cu 10 % și valorile v_c cu 30 %.

Pentru utilizarea în condiții de siguranță a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prelabile 1,5×D cu burghiul 231600, cu aceeași dimensiune și același tip ca ale plăcuței.

Executarea unei găuri de ghidare crește siguranța procesului.

Descriere tehnică

Serie	HiPer-Drill
Șurub de strângere	231999 25IP
Lungimea totală L	582 mm

Interval $\varnothing D_c$	43 - 44,99 mm
Lungimea cozii L_s	70 mm
Număr de dinți Z	2
\varnothing cozii D_s	40 mm
Lungime utilă L_1	450 mm
Execuție	10xD
Coadă tip	ISO 9766
Utilizare găurire	condiționat centruire oblică
Utilizare găurire	condiționat ieșire oblică
Utilizare găurire	Condiționată găurirea în set
Utilizare găurire	Condiționată găurirea transversală
Răcire interioară	da
Tip produs	Burghiu cu plăcuțe amovibile

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 25IP	674252 25IP
Șurub Torx Plus® Acționare 25IP	231999 25IP