

Garant**Freză toroidală din carbură, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 10/2,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	206280 10/2,0
GTIN	4045197124074
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**Cu **unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.**Toleranță: Raza la colț $R_1 = \pm 0,005$ mm.**Aplicație:**În special pentru **prelucrarea la viteze mari de aşchiere** la **execuția de scule, matrițe și profiluri prin copiere.** Rezultate excepționale la **frezarea uscată.****Notă:****ESTE DISPONIBILĂ O NOUĂ GENERAȚIE!****Produsul succesori recomandat este la Cod 206333.****Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Ø de degajare D_1	9,2 mm
Ø tăişului D_c	10 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	32 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 1100 N/mm ²	0,03 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în oțel < 1100 N/mm ²	0,034 mm
Raza la colț R_1	2 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea tăişului L_c	11 mm
Lungimea totală L	72 mm

Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	30 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,2×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză toroidală

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	155 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
GG(G)	recomandat	100 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB