

Garant

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø h10 DC: 3 mm



Date comandă

Numărul de comandă	209610 3
GTIN	4045197513236
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

Unghi față de axă 0°.

Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 2,5 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 15 mm

Ø de degajare D_1 : 2,8 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Ø cozii D_2 : 6 mm

Descriere tehnică

Lungime activă L_1 incl. degajare	15 mm
Ø tăișului D_c	3 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,01 mm
Ø de degajare D_1	2,8 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în grafit	0,05 mm

Număr de dinți Z	2
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	60 mm
Lungimea tăişului L _c	2,5 mm
Direcția de aşchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------