

Garant

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø h10 DC: 8 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 209610 8 |
| GTIN | 4045197478047 |
| Clasa articolului | 11Y |

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

Unghi față de axă 0°.

Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 20 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 30 mm

Ø de degajare D_1 : 7,4 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D_s : 8 mm

Descriere tehnică

| | |
|--|---------|
| Număr de dinți Z | 2 |
| Ø tăișului D_c | 8 mm |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în grafit | 0,11 mm |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în GRP CRP | 0,04 mm |
| Ø de degajare D_1 | 7,4 mm |

| | |
|---|--|
| Lungime activă L_1 incl. degajare | 30 mm |
| Lățimea teșiturii la 45° | 0,1 mm |
| Ø cozii D_s | 8 mm |
| Lungimea totală L | 80 mm |
| Lungimea tăişului L_c | 20 mm |
| Direcția de aşchiere | Horizontal, înclinat și vertical |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 |
| Toleranță Ø nominal | h10 |
| Unghi teșitură | 45 grad |
| Strat de acoperire | PKD |
| Materialul sculei | PKD |
| Standard | Normă de fabricație |
| Lățime de atac a_e la operația de frezare | Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$ |
| Răcire interioară | da |
| Inel colorat | negru |
| Tip produs | Freză |

Servicii

| | |
|--------------|-----------|
| Coadă Tip HB | 129100 HB |
|--------------|-----------|