

Garant
Freze de degroșare, TiAlN, Ø DC: 7 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 1927107 |
| GTIN | 4045197107916 |
| Clasa articolului | 11W |

Descriere
Execuție:

Cu profil detalonat de degroșat. Până la Ref. 20 geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: k12

Număr de dinți Z: 4

Unghiul elicei: 27 grad

Direcția de aşchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 1835 B cu h6

Număr de dinți Z: 4

Lungimea tăişului L_c : 30 mm

Lungimea totală L: 80 mm

Ø cozii D_s : 10 mm

Lățimea teșiturii la 45°: 0,5 mm

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm²: 0,01 mm

Descriere tehnică

| | |
|---|---------|
| Ø tăişului D_c | 7 mm |
| Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ² | 0,01 mm |
| Număr de dinți Z | 4 |
| Lățimea teșiturii la 45° | 0,5 mm |
| Ø cozii D_s | 10 mm |
| Lungimea totală L | 80 mm |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Lungimea tăișului L_c | 30 mm |
| Direcția de așchiere | Orizontal, înclinat și vertical |
| Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 |
| Toleranță \varnothing nominal | k12 |
| Unghiul elicei | 27 grad |
| Unghi teșitură | 45 grad |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Materialul sculei | HSS Co 8 |
| Standard | DIN 844 B |
| Profil de frezare | NR |
| Împărțirea tăișului | inegal |
| Răcire interioară | nu |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Freză |