

Garant
Freze de degroșare, TiAlN, Ø DC: 15 mm

Date comandă

Numărul de comandă	192710 15
GTIN	4045197107947
Clasa articolului	11W

Descriere
Execuție:

Cu profil detalonat de degroșat. Până la Ref. 20 geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Răcire interioară: nu

Toleranță Ø nominal: k12

Număr de dinți Z: 4

Unghiul elicei: 27 grad

Direcția de aşchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 1835 B cu h6

Număr de dinți Z: 4

Lungimea tăişului L_c : 53 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s : 12 mm

Lățimea teșiturii la 45°: 0,5 mm

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm²: 0,03 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,03 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,5 mm
Ø tăişului D_c	15 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Lungimea totală L	110 mm

Lungimea tăișului L_c	53 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță \varnothing nominal	k12
Unghiul elicei	27 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil de frezare	NR
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză