

Garant
Freze cilindro-frontale cu alezaj, de degroșare NR, TiN, Ø×lățime js16: 63X40 mm

Date comandă

Numărul de comandă	182220 63X40
GTIN	4045197096814
Clasa articolului	11U

Descriere
Execuție:
Profil detalonat.
Freză de degroșare cu profil rotund.

Notă:
 f_z pentru $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

 \varnothing găurii H7: 27 mm

Număr de dinți Z: 8

 Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm²: 0,07 mm

Descriere tehnică

\varnothing găurii H7	27 mm
\varnothing tăișului D_c	63 mm
Număr de dinți Z	8
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,07 mm
Tip de coadă	cu alezaj

Înălțimea totală	40 mm
Strat de acoperire	TiN
Materialul sculei	HSS Co 5
Standard	DIN 1880 T1
Profil de frezare	NR
Toleranță Ø nominal	js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj	Cu canal de ajustare
Unghiul elicei	27 grad
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Răcire interioară	nu
Unghi teșitură	90 grad
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză cilindrică