

**Garant****Suport fix reglabil, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	360064 2
GTIN	4045197816108
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

- Corp de bază din oțel cu con integrat din oțel.
- Mecanism de prindere mecanic.
- Prin strângerea șurubului lateral de strângere, componenta este strânsă și fixată axial cu bolțul de pretensionare corespunzător prin intermediul a 2 pene de fixare.
- Fixarea prin gheare de strângere, piulițe în T sau sistem de strângere în punctul zero este posibilă cu ajutorul bolțului de pretensionare Cod 360066.
- Orificul pentru sistemul de strângere în punctul zero există deja.

Reglare pe înălțime cu un pas de 3 mm pe rotație. Interval maxim de reglare 25 mm. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

**Aplicație:**

Poziționare simplă și exactă pe masa mașinii. Fixarea de componente complexe de ex. în producția de profiluri.

Pentru compensarea componentelor deformate.

**Accesorii opționale:**

Bolț de pretensionare Cod 360025 pentru Ref. 120, cheie dinamometrică 656050 Ref. 60, element de înălțare Cod 360068.

## Descriere tehnică

Ø exterior D	80 mm
Moment	10 Nm
Lățime B	99 mm
Tip	2
Lungime L	144 mm
Înălțimea de prindere	150 - 175 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Element de strângere