


**Garant**
**GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1:  
16/3,0mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	206372 16/3,0
GTIN	4045197599247
Clasa articolului	11X

**Descriere**
**Execuție:**
**GARANT Diabolo:**

Geometrie specială, strat de acoperire și carbură pentru prelucrarea materialelor călite.

Toleranță: Raza la colț  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

Dimensiuni conform normelor de fabricație și spiră la 50°. Unghi de așezare dublu detalonat prin rectificare.

Fără pas dinamic al spiralei.

**Descriere tehnică**

Raza la colț $R_1$	3 mm
Ø de degajare $D_1$	15 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	44 mm
Avans $f_z$ pentru frezare prin copiere în oțel < 65 HRC	0,09 mm
Ø tăişului $D_c$	16 mm
Număr de dinți $Z$	6
Ø cozii $D_s$	16 mm
Lungimea tăişului $L_c$	16 mm
Lungimea totală $L$	92 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	50 grad

Serie	Diabolo
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză toroidală

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 50 HRC	recomandat	190 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	170 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	150 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	110 m/min	H
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

### Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------

