

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 30 A = 100, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303012 16
GTIN	4067263002659
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹. Forma ADB.

Cu 4 orificii ale canalului de răcire.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Suport	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj