

**Garant****GARANT Diabolo Freză toroidală din carbură HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1:  
10/0,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	206442 10/0,5
GTIN	4045197599421
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

**GARANT Diabolo:** Geometrie specială, strat de acoperire și carbură pentru prelucrarea materialelor călite.

Dimensiuni conform DIN 6527 și spiră la 45°.

Toleranță: Raza la colț  $R_1 = \pm 0,005$  mm.

**Aplicație:**

**Pentru frezarea periferică ca rol de finisare** (Frezare frontală doar la adâncimi mici de tăiere).

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel < 65 HRC	0,019 mm
Raza la colț $R_1$	0,5 mm
Ø tăişului $D_c$	10 mm
Număr de dinți Z	6
Ø cozii $D_s$	10 mm
Lungimea tăişului $L_c$	30 mm
Lungimea totală L	85 mm
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Unghiul elicei	45 grad
Serie	Diabolo
Strat de acoperire	TiAlN

Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	H
Toleranță Ø nominal	e8
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză toroidală

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 50 HRC	recomandat	150 m/min	H
Oțel < 55 HRC	recomandat	150 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	125 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	80 m/min	H
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

## Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------

