

Garant**Freză unghiulară pentru aluminiu, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/3****Date comandă**

Numărul de comandă	211757 32/3
GTIN	4062406681876
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenţie:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile 211776 ALU (r = 5,0 mm) şi 211777 ALU (r = 6,0 mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotaţie recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 şi 219878 5 este de **3,2 Nm**.

Descriere tehnică

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	219878 4 (15IP)
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	54 mm
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	62 mm
Ø tăişului D _c	32 mm
Filet de prindere M	M16
Unghi de aşezare cu înclinaţie α _{max}	4,39 grad

Plăcuță amovibilă compatibilă	ZDHT 1505
Ø D ₂	29 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	19,56 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii a _p	8 mm
Ø D ₃	22 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză