

**Garant**

**Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu fante pentru canale de răcire, SK 40  
A = 130, Ø de prindere D1: 3mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302364 3
GTIN	4067263014317
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Cu 4 fante pentru canale de răcire pe alezajul de prindere.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

**Avantaj:**

Răcire îmbunătățită direct pe tija de sculă. **Facilitează micșorarea diametrelor mici ale sculei.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere tîretă (PS) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø exterior D	17 mm
Suport	SK 40 A = 130
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Gaură Balluffchip	da
Orificiu pentru canalul de răcire	da
Tip produs	Mandrină hidraulică