

## Garant

**Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu fante pentru canale de răcire, HSK-A 63 A = 130, Ø de prindere D1: 5mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	308311 5
GTIN	4067263014393
Clasa articolului	31A

### Descriere

#### Execuție:

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Cu 4 fante ale canalului de răcire la orificiul de prindere.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**

#### Avantaj:

Răcire îmbunătățită direct pe arborele uneltei. **Facilitează fretarea sculelor de diametru mic.**

#### Aplicație:

Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

#### Accesorii opționale:

Conductă de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, extensie pentru mandrina cu fretare nr 302410 – 302416, unități de fretare compacte nr. 354210 – 304755.

### Descriere tehnică

Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Ø de prindere D <sub>1</sub>	5 mm
Ø exterior D	17 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Suport	HSK-A 63 A = 130
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare