

**Garant**

**Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma ADB, cu canal de răcire, BT 50 A = 100, Ø de prindere D1: 6mm**


**Date comandă**

Numărul de comandă	303437 6
GTIN	4067263014409
Clasa articolului	31A

**Descriere**
**Execuție:**

- Ajustare integrată a lungimii sculelor, cursă de ajustare 10 mm (începând de la Ø 6).
- Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	BT 50 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare