

Garant**Poanson locaș pătrat metric Ø d = 16 mm, WC/C, Pătrat: 8mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 293057 8 |
| GTIN | 4067263201434 |
| Clasa articolului | 29L |

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire ultraperformant (carbura de wolfram/carbon). Geometria optimizată a muchiei de tăiere (formă de racordare concavă) pentru canale de profil în oțeluri inoxidabile.

Aplicație:

Pentru producerea de profiluri **într-o singură etapă de lucru.**

Adaptat pentru:

Portsculă pentru broșare Cod 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

Notă:

- **Dimensiuni și profiluri speciale sunt disponibile la cerere.**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------------|
| Avans f pentru INOX < 900 N/mm ² | 0,06 mm |
| L | 17 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Toleranță | + 0,08 până la + 0,1 mm |

| | |
|--------------------|---|
| Deschiderea cheii | 8 mm |
| Profil | Pătrat |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Strat de acoperire | WC/C |
| Tip produs | Sculă pentru mortezat canale și profiluri |