


PNMU 1205 ANER-GM, PR1210, Tip: GG

Date comandă

Numărul de comandă	222816 GG
GTIN	4960664602605
Clasa articolului	25A

Descriere
Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Avans f_z per dinte: 0,11 – 0,44 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,11 – 0,44 mm
Tip	Fontă
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNMU 1205 ANER-GM
Categorie	PR1210
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		