

Garant

Freză pentru avansuri foarte mari Feedking, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	212910 40/4
GTIN	4045197320971
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Geometrie de tăiere **dinamică** pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcționare extrem de silențioasă datorită **locașului autostabilizator al plăcuțelor amovibile**. Geometrie **optimizată** pentru forță de așchiere redusă, pentru obținerea unei **încărcări neînsemnate a arborelui principal**.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită **plăcuțelor amovibile stabile cu 4 tăişuri**.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 09T308
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø tăişului D _c	40 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm

Ø orificiu prindere	16 mm
Ø D ₃	24 mm
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	1,15 mm
Număr de dinţi Z	4
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	64 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	78 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1,15 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie α _{max}	23,5 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie α _{max}	0,73 grad
Serie	FeedKing
Unghi de reglare κ	9 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului	inegal
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Şurubelniţă dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 7oli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 10 buc.	219933