


PNEU 1205 ANER-GL, PR1210, Tip: GG

Date comandă

Numărul de comandă	222817 GG
GTIN	4960664626830
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Model rectificat. Pentru o calitate foarte bună a suprafeței prelucrate.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Avans f_z per dinte: 0,06 – 0,25 mm

Descriere tehnică

Tip	Fontă
Avans f_z per dinte	0,06 – 0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNEU 1205 ANER-GL
Categorie	PR1210
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		