

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	222819 S
GTIN	4960664686520
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.Avans f_z per dinte: 0,06 – 0,15 mm**Descriere tehnică**

Avans f_z per dinte	0,06 – 0,15 mm
Tip	S
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNMU 1205 ANER-SM
Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		