

**Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 200/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

Șurub de strângere pentru portplăcuță	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700
Ø exterior maxim D_{max}	213 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1205
Ø orificiu prindere	60 mm
Ø tăişului D_c	200 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	6 mm

Portplăcuță	229750
Lungimea totală L_{ges}	63 mm
Număr de dinți Z	10
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	47,5 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	229702
Șurub de strângere	229700
Portplăcuță	229750