


**DCMT 070202, Categorie: HBT020****Date comandă**

Numărul de comandă	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Clasa articolului	22D

Descriere

DCMT 070202 HBT020 Categorie: HBT020

Sfârâmător de aşchii: PF

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 330 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 330 m/min
Strat de acoperire	TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Sfârâmător de așchii	PF
Categorie	HBT020
Rază la colț	0,2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire