

**DCMT 11T302, Categorie: HBT130****Date comandă**

Numărul de comandă	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Clasa articolului	22D

**Descriere**

DCMT 11T302 HBT130 Categorie: HBT130  
Sfârâmător de aşchii: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 220 m/min

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	MF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Strat de acoperire	TiCN
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Categorie	HBT130
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 220 m/min
Sfărâmător de așchii	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire