

**Garant****XDLT 09T308 ER, HB7635, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	212959 INOX
GTIN	4045197581709
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Descriere tehnică**

Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLT 09T308 ER
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,99 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1,15 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,86 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	45 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		