

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250624 16/11 |
| GTIN | 4062406728922 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Mărime coadă | 16 mm |
| Lungimea totală L | 85 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | DN.. 1104.. |
| Arc | 259046 5 |
| Portplăcuță | 259031 44 |
| Pârghie cu articulație | 259015 16 |
| Mărimea plăcuței | 11 mm |
| Cod ISO Suport | PDJNR/L 1616X11 |
| Șurub pentru pârghia cu articulație | 259018 16 |
| Serie | Master Eco |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Lungime cap L_1 | 35 mm |
| Lățimea funcțională L_4 | 20 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | da |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |