

Garant**XDLT 070308 ER, HU7810, Tip: ALU**

Date comandă

Numărul de comandă	212921 ALU
GTIN	4045197581402
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Descriere tehnică

Tip	ALU
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLT 070308 ER
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,58 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HU7810
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	0,85 mm
Avans f_z per dinte	0,65 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	1200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1100 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		