

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	95 mm
Lungime cap L ₁	35 mm
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 16
Pârghie cu articulație	259015 16
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	259031 44
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020X11
Serie	Master Eco

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Arc	259046 5
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit