

Garant
XDLW 120408 SR, HB7530, Tip: ST900

Date comandă

Numărul de comandă	212968 ST900
--------------------	--------------

GTIN	4045197581747
------	---------------

Clasa articolului	21A
-------------------	-----

Descriere
Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Avans f_z per dinte: 1,07 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: XDLW 120408 SR

Tip: ST900

Rază la colț: 0,8 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$: 2,6 mm

Descriere tehnică

Tip	ST900
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW 120408 SR
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7530
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	1,8 mm
Avans f_z per dinte	1,07 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare