

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Serie	Master Eco
Lungime cap L ₁	40 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Mărimea plăcuței	15 mm
Pârghie cu articulație	259015 17
Portplăcuță	259031 45
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1506..
Șurub pentru pârghia cu articulație	259018 17
Arc	259046 4

Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	PDJNR/L 2020H15
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit