

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Șurub pentru pârgă cu articulație	259018 16
Portplăcuță	259031 44
Serie	Master Eco
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L ₁	35 mm
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DN.. 1104..
Pârgă cu articulație	259015 16
Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Cod ISO Suport	PDJNR/L 1616X11

Lungimea totală L	85 mm
Arc	259046 5
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit